


氣路板  
**VABM-B10-20-G38-3-P53**  
訂貨編號: 576364

FESTO



資料表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 網格尺寸              | 22 mm             |
| 安裝位置              | 可選                |
| 最大閥位數量            | 3                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量              | 268 g             |
| 安裝方式              | 透過安裝支架            |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/8              |
| 材料說明              | RoHS 合規           |
| 氣路板材質             | 精製鋁合金             |