

氣路板  
**VABM-B10-20S-G14-8**  
訂貨編號: 576423

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸                | 22 mm             |
| 安裝位置                | 可選                |
| 最大閥位數量              | 8                 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量                | 917 g             |
| 安裝方式                | 具通孔               |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 3          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 5          | G1/4              |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金             |