


氣路板模組
VABM-B10-20S-N14-3
訂貨編號: 576430

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	22 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	439 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 3	1/4 NPT
氣動介面，氣口 5	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金