

端板
VMPAC-EPL-MP-SD25-O
訂貨編號: 576558

FESTO



資料表

特性	值
工作壓力	-0.9 bar...8 bar
響導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	246 g
氣動介面, 氣口 3	G3/8
氣動介面, 氣口 5	G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺