


底座  
**VMPAC-AP-14-B-2**  
訂貨編號: 576575

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 寬度                  | 32.8 mm          |
| 長度                  | 169 mm           |
| 網格尺寸                | 26.8 mm          |
| 最大閥位數量              | 1                |
| 工作壓力                | -0.9 bar...8 bar |
| 響導壓力                | 3 bar...8 bar    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C    |
| 產品重量                | 160 g            |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1/4             |
| 氣動介面, 氣口 4          | G1/4             |
| 材料說明                | RoHS 合規          |
| 外殼材質                | 加強型聚醯胺           |