


雙手啟動控制塊

ZSB-1/8-B

訂貨編號: 576656

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4 mm
驅動方式	氣動
安裝位置	可選
安全功能	雙手控制
性能等級 (PL)	雙手操作/可達 1 類, 性能等級 c
工作壓力	0.4 Mpa...0.8 Mpa 4 bar...8 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	50 l/min
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟機械指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國機器相關規定
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	420 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 是否要:
氣動介面, 氣口 2	G1/8
氣動介面, 氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化