

消音器
UC-3/8-20
訂貨編號: 576759

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
套組規格	20
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	5000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	60 dB(A)
環境溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	10.5 g
氣動介面	G3/8
液壓緩衝器插件的材料	PE
旋入螺釘的材料	PE
材料說明	RoHS 合規