

精巧型氣缸
ADN-25-50-I-PPS-A
訂貨編號: 577180

FESTO



資料表

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	25 mm
活塞桿螺紋	M6
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
符合標準	ISO 21287
活塞桿端部	內螺紋
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.3 J
緩衝長度	3.5 mm
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	247 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	295 N
移動質量	62 g
產品重量	302 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要:
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
墊圈螺絲材質	鋼
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金

特性	值
密封件材質	TPE-U(PUR)
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金