

**塞頭**  
**NPQH-P-S8-P10**  
訂貨編號: 578259

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                             |
| 安裝位置                | 可選                                             |
| 設計                  | 堵頭                                             |
| 套組規格                | 10                                             |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...2 Mpa<br>-13.775 psi...290 psi    |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...20 bar                             |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa                        |
| 證書簽發機構              | NSF C0523185                                   |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰) |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力                                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估             |
| 適合食品產業使用            | 參見合規性聲明<br>NSF/ANSI 169                        |
| 環境溫度                | 0 °C...150 °C                                  |
| 產品重量                | 7.4 g                                          |
| 氣動介面, 氣口 1          | 插入式軸套 Ø 8 mm                                   |
| 材料說明                | RoHS 合規                                        |
| 外殼材質                | 鍍鎳黃銅                                           |