

螺絲堵頭
NPQH-BK-G18-P10
訂貨編號: 578406

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	螺紋堵頭
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...2 Mpa -13.775 psi...290 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...20 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
證書簽發機構	NSF C0523185
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	參見合規性聲明 NSF/ANSI 169
環境溫度	0 °C...150 °C
標稱扭矩	6 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	4.4 g
安裝方式	內六角, 規格 5 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G1/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
螺紋密封件材料	FPM
釋放環材料	鍍鎳黃銅