

單向節流閥 VFOH-LE-A-G18-Q6

訂貨編號: 578798

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面, 氣口 1	QS-6
氣動介面, 氣口 2	G1/8
驅動方式	手冊
調節元件	外六角
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	255 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	111 l/min...280 l/min
環境溫度	0 °C...150 °C
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0.2 bar...10 bar
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	370 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	330 l/min...390 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...150 °C
介質溫度	0 °C...150 °C
標稱扭矩	3 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	23 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	FPM
中空螺栓材料	精製鋁合金
釋放環材料	鍍鎳黃銅
調節螺絲材質	高合金不鏽鋼

特性	值
擺動接頭材料	黃銅 鍍鎳