


導向桿氣缸

DFM-50-80-B-PPV-A-GF

訂貨編號: 609206

FESTO



資料表

特性	值
行程	80 mm
活塞直徑	50 mm
工作模式，驅動單元	聯接板
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	1 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1057 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1178 N
備用介面	查看產品圖檔
氣動介面	G1/4
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼