


# 導向桿氣缸

## DFM-25-40-B-PPV-A-KF

訂貨編號: 609350

FESTO



### 資料表

| 特性                 | 值                               |
|--------------------|---------------------------------|
| 行程                 | 40 mm                           |
| 活塞直徑               | 25 mm                           |
| 工作模式，驅動單元          | 聯接板                             |
| 緩衝                 | 氣動緩衝，兩端可調                       |
| 安裝位置               | 可選                              |
| 導軌                 | 循環滾珠軸承導軌                        |
| 結構特點               | 導軌                              |
| 位置偵測               | 透過近接開關                          |
| 工作壓力               | 0.15 Mpa...1 Mpa                |
| 工作模式               | 雙作用                             |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 0 - 無耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 無塵室等級              | 7 級，符合 ISO 14644-1              |
| 環境溫度               | -5 °C...60 °C                   |
| 端位的衝擊能量            | 0.3 J                           |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 247 N                           |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 295 N                           |
| 備用介面               | <a href="#">查看產品圖檔</a>          |
| 氣動介面               | G1/8                            |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                           |
| 密封件材質              | NBR                             |
| 外殼材質               | 精製鋁合金                           |
| 活塞桿材質              | 高合金不鏽鋼                          |