


**AND 閘閥**  
**ZK-PK-3**  
訂貨編號: 6685

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 「和」功能                           |
| 氣動介面，氣口 1               | PK-3                            |
| 氣動介面，氣口 2               | PK-3                            |
| 安裝方式                    | 具通孔                             |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 120 l/min                       |
| 工作壓力                    | 1.6 bar...8 bar                 |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 外殼材質                    | 黃銅<br>POM                       |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 公稱通徑                    | 2.4 mm                          |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量                    | 10 g                            |
| 氣動介面，氣口 3               | PK-3                            |
| 材料說明                    | RoHS 合規                         |
| 密封件材質                   | NBR                             |