


壓力錶
MA-63-0,25
訂貨編號: 7169

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
符合標準	DIN EN 837-3
壓力錶公稱通徑	63
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝方式	管式安裝
工作介質	液體 氣體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 bar...0.25 bar
交替負載係數	0.9
持續負載係數	0.75
測量精度等級	1.6
防護等級	IP43
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介面位置	居中, 背面
氣動介面	G1/4
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	鋼
螢幕材料	PMMA
產品重量	180 g