


氣電轉換器
PE-VK-5.1
訂貨編號: 7451

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
認證	CCC
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
工作壓力	0 Mpa...0.025 Mpa 0 bar...0.25 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
環境溫度	-10 °C...50 °C
開關輸出	觸點
開關功能	閾值，固定遲滯
開關元件功能	轉換開關
開啟點	0.0005 bar
關閉點	0.0001 bar
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
利用類別 — 電感負載	AC-14 DC-13
利用類別 — 電阻負載	AC-12 DC-12
電氣介面	4 芯 電纜
電氣介面 1，連接類型	電纜
電氣介面 1，連接系統	開放式
電纜長度	1 m
電纜護套材料	PVC
安裝方式	具通孔
安裝位置	可選
氣動介面	M5

特性	值
產品重量	250 g
外殼材質	ABS 壓鑄鋁 陽極氧化鋁
設定選項	永久設定
防護等級	IP62
絕緣電壓	2 kV
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
污染等級	3