


微型桿驅動閥
S-3-PK-3-B
訂貨編號: 7843

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	60 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
結構特點	具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	1.8 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
嚮導類型	直接
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	6 N
產品重量	7 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
外殼材質	聚合物 黃銅