


壓力開關

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

訂貨編號: 8000210

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟機械指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	相對壓力
測量方法	金屬薄膜壓力感測器
工作壓力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
開關輸出	2xPNP
開關功能	閾值，固定遲滯
開關元件功能	非等價
開啟點	0.25 bar
開啟點最大值	0.4 bar
最小開關點	0.05 bar
最大輸出電流 DC	500 mA
短路電流額定值	是
操作電壓範圍 DC	19.2 V...30 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	4 針 M12x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準 圓形結構
安裝方式	擰入
氣動介面	G1/8
產品重量	50 g
外殼材質	高合金不鏽鋼
電氣介面材質	PBT
設定選項	永久設定
防護等級	IP65

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L