


垂直氣源板
VABF-S2-1-P1A14-G38
訂貨編號: 8000536

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	1 和 14 的替代壓力供應
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1300 l/min
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟《簡易壓力容器指令》
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	340 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁