


垂直氣源板  
VABF-S2-2-P1A14-G12  
訂貨編號: 8000549

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                      |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 寬度                      | 54 mm                                  |
| 基於標準                    | ISO 5599-2                             |
| 安裝位置                    | 可選                                     |
| 垂直氣動互聯                  | 1 和 14 的替代壓力供應                         |
| 工作壓力                    | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 入口壓力 1                  | 0.5 bar...10 bar                       |
| 氣源壓力 1 MPa              | 0.05 Mpa...1 Mpa                       |
| 氣源壓力 1 psi              | 7.25 psi...145 psi                     |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 2800 l/min                             |
| CE 認證（見合格聲明）            | 符合歐盟低電壓指令                              |
| CE 標記（見合格聲明）            | 符合英國電氣設備相關規定                           |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 0 - 無耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 防護等級                    | IP65<br>NEMA 4                         |
| 環境溫度                    | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量                    | 605 g                                  |
| 採用垂直疊加安裝                | 安裝在氣路板上<br>位於單個底座上                     |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                                    |