

控制電纜
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
訂貨編號: 8001373

FESTO



資料表

特性	值
電氣介面	25 針 直列式插頭/另一端開放 Sub-D/-
護罩	是
電纜長度	3.2 m
電纜直徑	7 mm
防護等級	IP40 在組裝好的狀態下
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套顏色	灰色
外殼顏色	灰色