

力矩補償器
DARD-L1-40-S
訂貨編號: 8001413

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
徑向偏差 +/-	2 mm
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...120 °C
+/- 力方向上允許的最大長期負載	1800 N
材料說明	RoHS 合規
螺栓材料	高合金鋼
雙耳軸材質	高合金鋼
滑移件材料	黃銅
鎖的材料	彈簧鋼