


**調壓閥**  
**LR-3/8-D-MIDI-MPA**  
 訂貨編號: 8002256

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | Midi                                    |
| 系列                      | D                                       |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                 |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 結構特點                    | 直動式膜片調壓閥                                |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣           |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力                    | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar       |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大壓力遲滯                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3200 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 720 g                                   |
| 安裝方式                    | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件                   |
| 氣動介面，氣口 1               | G3/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G3/8                                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 底座材質                    | 壓鑄鋅                                     |
| 密封件材質                   | NBR                                     |

| 特性   | 值   |
|------|-----|
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |