


過濾調壓閥

LFR-1/4-D-5M-MINI-A-MPA

訂貨編號: 8002325

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	5 μm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
最大冷凝容積	22 cm^3
保護罩	金屬保護罩
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
環境溫度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
產品重量	460 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅

特性	值
碗罩材料	PC