

連接電纜 NEBV-

訂貨編號: 8003577

FESTO



資料表

特性	值
附加功能	保持電流降低 保護電路
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	50
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座 插座, 狹長型
電氣介面 1, 電纜出口	直列式 直角式
電氣介面 1, 連接系統	介面型式 ZC, 自攻螺絲 插頭樣式 ZC, 公制螺絲 插頭樣式 C 型, 符合 EN 175301-803 標準 Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	2 25 4 44
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式 圓形
電氣介面 2, 介面類型	電纜 插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式 直角式
電氣介面 2, 連接系統	介面型式 ZB, 自攻螺絲 M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	2 25 3 44
操作電壓範圍 DC	0 V...230 V
操作電壓範圍 AC	0 V...230 V
電纜長度	0.5 m...30 m

特性	值
電纜特徵	標準 拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
電纜護套材料	PVC TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色