


氣路板  
VABM-L1-18W-G38-24-G  
訂貨編號: 8004923

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸                | 19 mm             |
| 安裝位置                | 可選                |
| 最大閥位數量              | 24                |
| 認證                  | c UL us - 認證 (OL) |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度                | -20 °C...60 °C    |
| 產品重量                | 4909 g            |
| 嚮導氣口 12/14          | G1/8              |
| 嚮導排氣口 82/84         | G1/8              |
| 氣動介面, 氣口 1          | G3/8              |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 3          | G3/8              |
| 氣動介面, 氣口 4          | G1/4              |
| 氣動介面, 氣口 5          | G3/8              |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金             |