


氣路板
VABM-L1-18W-G38-24-M-G
訂貨編號: 8004926

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	19 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	24
認證	c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	4909 g
嚮導氣口 12/14	G1/8
嚮導排氣口 82/84	G1/8
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G3/8
氣動介面, 氣口 4	G1/4
氣動介面, 氣口 5	G3/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金