


底座

VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

訂貨編號: 8005152

FESTO



資料表

特性	值
寬度	30.5 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	21 mm
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Gb (BR)
防爆	區 1 (BR) 防爆區 2 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆環境溫度	-5°C <= Ta <= +50°C
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	233 g
電氣介面	M8 插頭
底座的安裝方法	通過通孔
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
氣動介面, 氣口 3	G1/8
氣動介面, 氣口 4	G1/8

特性	值
氣動介面，氣口 5	G1/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁