


一對二轉接件 NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

訂貨編號: 8005311

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
結構特點	Y 型分配器，不具電纜
分布	Y 型
電纜標識	不具有標籤支架
安裝方式	透過用於 M2 螺絲的通孔 具有附件
產品重量	20 g
電氣介面 1，功能	控制器端
電氣介面 1，設計	圓形
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，電纜出口	直列式
電氣介面 1，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	4
電氣介面 1，使用的介面/線芯	4
電氣介面 1，安裝類型	螺絲鎖，13 mm 六角，縱向滾花 可旋轉
電氣介面 1，相容安裝方式	與可旋轉/不可旋轉螺旋鎖相容
電氣介面 2，功能	現場設備端
電氣介面 2，設計	圓形
電氣介面 2，介面類型	2 個插座
電氣介面 2，電纜出口	直列式
電氣介面 2，連接系統	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104
電氣介面 2，介面/線芯數	3
電氣介面 2，已使用的介面/線芯數	3
電氣介面 2，安裝類型	螺絲緊固，具有六角 A/F 9 mm 和縱向滾花 可旋轉
電氣介面 2，相容安裝方式	與可旋轉/不可旋轉螺旋鎖相容
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	3 A

特性	值
抗電湧性	0.8 kV
防護等級	IP65 IP68 IP69K
環境溫度	-25 °C...85 °C
環境溫度說明	-10 - 40°C，具有安裝通孔
儲存溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規 不含鹵素 不含磷酸酯
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PC TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳黃銅
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍金銅合金
螺紋套筒材料	鍍鎳黃銅