

# 定位套 ZBH-25

訂貨編號: 8023856

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 25                                                                                  |
| 安裝位置                | 可選                                                                                  |
| 套組規格                | 10                                                                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C                                                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                             |
| 套管材質                | 高合金不鏽鋼                                                                              |