

電磁線圈  
VACS-C-C1-1  
訂貨編號: 8025330

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                           |
|---------------------|-----------------------------|
| 安裝位置                | 可選                          |
| 符合標準                | IEC 61010-1                 |
| 持續通電率               | 100%                        |
| 絕緣材料等級              | H                           |
| 線圈的特性參數             | 24 V DC: 2.6 W              |
| 允許的電壓波動             | +/- 10 %                    |
| 認證                  | c UL us - 認證 (OL)           |
| 證書簽發機構              | UL MH18122                  |
| 環境和介質溫度的限制          | -10 - 50°C                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 介質溫度                | -10 °C...50 °C              |
| 防護等級                | IP65                        |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C              |
| 產品重量                | 35.2 g                      |
| 電氣介面                | 類型 C<br>符合 EN 175301-803 標準 |
| 安裝方式                | 透過滾花螺帽                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                     |
| 外殼材質                | PA<br>鋼                     |
| 電磁線圈材料              | 銅<br>鋼<br>熱塑性               |
| 線圈材料                | 銅                           |