

流量控制
VFFG-T-M5-A-V1

訂貨編號: 8025716

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	節流功能
安裝方式	透過螺紋
工作壓力	-0.9 bar...10 bar
環境溫度	-5 °C...60 °C
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
材料說明	RoHS 合規
中空螺栓材料	PA