


氣路板  
**VABM-B10-25-G12-3-P53-E**  
訂貨編號: 8026238

**FESTO**



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸                | 27.5 mm           |
| 安裝位置                | 可選                |
| 最大閥位數量              | 3                 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量                | 340 g             |
| 安裝方式                | 透過安裝支架            |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/2              |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金             |