

氣路板模組
VABM-B10-25E-G12-4
訂貨編號: 8026245

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	27.5 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	4
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1521 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導氣口 14	G1/8
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 3	G1/2
氣動介面，氣口 5	G1/2
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金