

氣路板模組  
VABM-B10-25E-N12-9  
訂貨編號: 8026259

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸                | 27.5 mm           |
| 安裝位置                | 可選                |
| 最大閥位數量              | 9                 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量                | 3006 g            |
| 安裝方式                | 具通孔               |
| 嚮導氣口 12             | 1/8 NPT           |
| 嚮導氣口 14             | 1/8 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 1          | 1/2 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 3          | 1/2 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 5          | 1/2 NPT           |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金             |