


氣路板模組
VABM-B10-30E-G34-6
訂貨編號: 8026363

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	32 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	6
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	3684 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導氣口 14	G1/8
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 3	G3/4
氣動介面，氣口 5	G3/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金