

氣路板模組
VABM-B10-30S-G12-4-P3
訂貨編號: 8026415

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	32 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	4
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1093 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 3	G1/2
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金