


電磁線圈 VACN-N-A1-3A-EX2-N

訂貨編號: 8029138

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
漆包線的絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, 啟動功率 6.9 VA, 保持功率 4.1 VA 230 V AC: 60 Hz, 啟動功率 5.4 VA, 保持功率 3.3 VA
允許的電壓波動	+/- 10 %
海事分類	參見證書
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX)
證書簽發機構	DNV TAA000011J
ATEX 氣體類別	II 3G
ATEX 防塵類別	II 3D
氣體防爆阻燃類型	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
防塵的防爆阻燃類型	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
防爆環境溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	95 g
電氣介面	類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規

特性	值
外殼材質	聚合物 鋼
電觸頭材料	黃銅
線圈材料	銅