

電磁線圈
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
訂貨編號: 8029146

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
漆包線的絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 4.6 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
海事分類	參見證書
歐盟境外防爆認證	I 類, 1 子類 (CA) I 類, 1 區 (US) I 類, 2 區 (CA) II 類, 1 區 (CA) II 類, 1 子類 (US) III 類, 1 子類 (CA) III 類, 1 區 (US) EPL Gb (US)
防爆	I 類, 1 區 (CA) I 類, 1 區 (US) I 類, 2 區 (CA) II 類, 1 子類 (CA) II 類, 1 區 (US) III 類, 1 子類 (CA) III 類, 1 區 (US) 防爆區 1 (US)
證書簽發機構	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
氣體防爆阻燃類型	AEx m II T4 Ex m II T4
防爆環境溫度	-20°C <= Ta <= +60°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	207 g
電氣介面	電纜

特性	值
電纜長度	0.61 m
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物 銅
線圈材料	銅