

**雙螺紋接頭**  
**NPFC-D-2G18-M**  
訂貨編號: 8030269

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺紋接頭材料              | 鍍鎳黃銅                            |
| 套組規格                | 10                              |
| 工作壓力                | -0.95 bar...50 bar              |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度                | -20 °C...150 °C                 |
| 產品重量                | 9.7 g                           |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/8                            |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1/8                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |