

擴展  
**NPFC-E3-2G14-FM**  
訂貨編號: 8030305

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 螺紋接頭材料              | 鍍鎳黃銅                              |
| 套組規格                | 10                                |
| 工作壓力                | -0.95 bar...50 bar                |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度                | -20 °C...150 °C                   |
| 產品重量                | 47.1 g                            |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/4                              |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1/4                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                           |