

## 變徑軸套

### NPFC-R-G38-G18-FM

訂貨編號: 8030316

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                |
|-------------------|----------------------------------|
| 螺紋接頭材料            | 鍍鎳黃銅                             |
| 套組規格              | 10                               |
| 工作壓力              | -0.95 bar...50 bar               |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 環境溫度              | -20 °C...150 °C                  |
| 產品重量              | 30.1 g                           |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/8                             |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/8                             |
| 材料說明              | RoHS 合規                          |