

氣路板底座
VABV-S1-1HSB-G38
訂貨編號: 8030650

FESTO



資料表

特性	值
寬度	44 mm
排氣功能	具有節流選項
基於標準	ISO 5599-1
最大閥位數量	1
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
適用於真空	是
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	490 g
氣動介面，氣口 2	G3/8
氣動介面，氣口 4	G3/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁