

# 氣路板底座 VABV-S1-1HSB-N38

訂貨編號: 8030651

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 寬度                | 44 mm                                  |
| 排氣功能              | 具有節流選項                                 |
| 基於標準              | ISO 5599-1                             |
| 最大閥位數量            | 1                                      |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 適用於真空             | 是                                      |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 儲存溫度              | -20 °C...60 °C                         |
| 介質溫度              | -10 °C...50 °C                         |
| 嚮導介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 環境溫度              | -10 °C...50 °C                         |
| 產品重量              | 490 g                                  |
| 氣動介面，氣口 2         | 3/8 NPT                                |
| 氣動介面，氣口 4         | 3/8 NPT                                |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 底座材質              | 壓鑄鋁                                    |