

電磁線圈
VACF-A-A1-7
訂貨編號: 8030823

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
符合標準	IEC 61010-1
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	48 V DC: 2.8 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
認證	c UL us - 認證 (OL)
海事分類	參見證書
證書簽發機構	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
環境和介質溫度的限制	-20 - 50°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	82.7 g
電氣介面	類型 A 符合 EN 175301-803 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA 鋼
電磁線圈材料	銅 鋼 熱塑性
線圈材料	銅