


桿驅動閥
VMEF-STC-M32-M-N18
訂貨編號: 8031333

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
寬度	20 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	750 l/min
工作口	1/8 NPT
工作壓力	0.35 Mpa...1 Mpa 3.5 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	5.6 mm
使用說明	請勿用做機械擋塊
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	可逆
搭接	零重疊
嚮導壓力 Mpa	0.35 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	3.5 bar...10 bar
嚮導壓力 psi	50.75 psi...145 psi
最大開關頻率	3 Hz
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	14 N

特性	值
產品重量	131 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12/14	M5
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT
氣動介面，氣口 3	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	加強型聚醯胺
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金