


# 平面龍門 YXCF-1

訂貨編號: 8032545

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 安裝表面所需平坦度         | 0.1 mm/m         |
| 安裝表面的所需平行度        | 0.1 mm/m         |
| 安裝位置              | 水平               |
| 結構特點              | 平面龍門<br>具有電動模組   |
| 持續通電率             | 100%             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度              | -20 °C...60 °C   |
| 相對空氣濕度            | 0 - 90%          |
| 環境溫度              | 5 °C...45 °C     |
| 維護間隔              | 2500 km          |
| 材料說明              | RoHS 合規          |
| 連接板材料             | 陽極氧化鋁<br>塗層鋼     |
| 安裝支架材料            | 高合金不鏽鋼           |
| 拖鏈材質              | 加強型 PA           |