

底座
VABS-S1-1S-G38
訂貨編號: 8032642

FESTO



資料表

特性	值
寬度	48 mm
基於標準	ISO 5599-1
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
嚮導壓力 Mpa	0 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	0 bar...10 bar
適用於真空	是
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
嚮導介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	230 g
安裝方式	透過用於 M5 螺絲的通孔
嚮導氣口 12/14	G1/8
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
氣動介面, 氣口 3	G3/8
氣動介面, 氣口 4	G3/8
氣動介面, 氣口 5	G3/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁