


底座
VMPA2-FB-AP-2-1-RV
訂貨編號: 8034548

FESTO



資料表

特性	值
寬度	51 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	21 mm
最大閥位數量	2
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	190 g
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁