


垂直氣源板
VMPA2-VSP-QS6
訂貨編號: 8035441

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	21 mm
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
響導壓力	3 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	80 g
氣動介面，氣口 1	QS-6
材料說明	RoHS 合規
氣源板材質	加強型聚醯胺